


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-15...80

Krytí

IP 67



Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0020B19

Mechanická data

Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Počet portů centrálního rozvaděče	8
Typ konektoru	M12

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot


konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0020B19

Připojení



Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá

E12071

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0020B19

