


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050MSS0010K05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC546

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty;
Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost
celkem

[A]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

439,4

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u flexibilního použití

min. 15 x průměr kabelu

Rádus ohybu u pevného uložení

min. 8 x průměr kabelu pouze jednou



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050MSS0010K05

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
 Uťahovací moment: 1,0...1,5 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá