


Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Odstíněné vedení
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace	Propojovací kabel

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67; IP 42; (M12 konektor / RJ45 konektor)

Mechanická data

Hmotnost [g]	1357
Materiály	PUR / PC
Tvarovaný materiál	PUR / PC
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Elektrické připojení - zástrčka M12


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utažovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PVC, zelená, Ø 6,2 mm, Stíněný; 4 x 0,38 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka RJ45

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: PC

