


Y-rozvaděč

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC/DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	3
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	15,7
Rozměry [mm]	11 x 27 x 38
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče	2
Typ konektoru	M8

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Y-rozvaděč


ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

