


## Volně svorkovatelný konektor

SSTGN040ZDSFKSG



## Oblast nasazení

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
| Provedení            | kabel Ethernet, D-kódování             |
| Bez silikonu         | ano                                    |

## Elektrická data

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 45 AC / < 70 DC |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (...40 °C)     |

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -25...85 |
| Krytí               | IP 67    |

## Mechanická data

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Hmotnost [g]              | 44,6                  |
| Rozměry [mm]              | 20,2 x 20,2 x 63      |
| Materiály                 | litý zinek Niklovaný  |
| Tvarovaný materiál        | litý zinek, Niklovaný |
| Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

# E12289



## Volně svorkovatelný konektor

SSTGN040ZDSFKSG

### Elektrické připojení

šroubové svorky: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm; AWG 18

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný;  
Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: je možno stínit



### Připojení

