


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080VAS0010E08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Krytí	IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]	637,5
Rozměry [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH080VAS0010E08

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Barevnost podle
DIN EN 60947-5-2

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
PK =	růžová
OG =	oranžová
VT =	fialová
WH =	bílá