


Kabelové provedení

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	54,6	
Materiály		pouzdro konektoru: TPU oranžová; Těsnění: FKM	
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
		přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
		Cykly ohybu	> 5 Mio.
		Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

**Kabelové provedení**

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý; Kontakty: Niklovaný

**Elektrické připojení**Kabel: 0,75 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)**Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

