


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGA050MSS0010C04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	314
Rozměry [mm]	38 x 15 x 31
Materiály	pouzdro: TPU černá
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Upozornění	Zakončovací rezistor (120 Ω) CAN sběrnice je integrován do konektoru M12.
Obsah balení	1 ks



Propojovací kabel se zástrčkou


ASTGA050MSS0010C04

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PVC, fialová, Ø 6,7 mm, Stíněný; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BU =	modrá
RD =	červená
WH =	bílá
screen =	Stínění