


Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKSG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC/DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...85

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

66,7

Rozměry

[mm]

42 x 20 x 54

Materiály

litý zinek Niklovaný

Tvarovaný materiál

litý zinek, Niklovaný

Materiál převlečné matice

litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKSG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný;
Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: je možno stínit



Připojení

