


Volně svorkovatelný konektor

SSTGH040MSSFKSG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	44,4
Rozměry [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materiály	litý zinek Niklovaný
Tvarovaný materiál	litý zinek, Niklovaný
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Volně svorkovatelný konektor

SSTGH040MSSFKSG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný;
Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: je možno stínit



Připojení

