


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně
poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	118
Průměr cílového puku	[mm]	102
Vzdálenost otvorů	[mm]	130
Výška hřídele	[mm]	30
Počet možných pozic spínacích praporků		6
Materiály	cílový puk: PVC; šrouby: Nerezová ocel	

Upozornění

Obsah balení

1 ks