


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK/INVERTED FUNCTION



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně
poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	117,5
Průměr cílového puku	[mm]	55
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	20
Materiály	cílový puk: PVC černá; šrouby: Nerezová ocel; kovový kroužek: Nerezová ocel	

Upozornění

Obsah balení

1 ks