


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK FOR VALVE POSITION

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E12517 + E12526

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně
poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost [g] 47,2

Průměr cílového puku [mm] 53

Vzdálenost otvorů [mm] 80

Výška hřídele [mm] 20

Počet možných pozic
spínacích praporků 8

Materiály cílový puk: PA 6 černá; šrouby: Nerezová ocel

Upozornění

Obsah balení 1 ks