


Cílový puk pro pohony ventilů

Puck/IND/bk/53/8

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E12517 + E12526

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	43,4
Průměr cílového puku	[mm]	53
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	20
Počet možných pozic spínacích praporků		8
Materiály	cílový puk: PA 6 černá; šrouby: nerezová ocel (1.4302)	

Příslušenství

Dodané položky

šroub s vnitřním šestihranem: 1 x M6 x 16, s podložkou

imbusové šrouby: 2 x M5

ukazatele směru: 2, žlutá

ukazatele směru: 2, černá

Zakrytí: 1, žlutá

uzavírací zátka: 4, černá

Upozornění

Obsah balení

1 ks