


Cílový puk pro pohony ventilů

Puck d=102mm



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně
poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	187,2
Průměr cílového puku	[mm]	102
Vzdálenost otvorů	[mm]	130
Výška hřídele	[mm]	30
Materiály	cílový puk: PVC černá; šrouby: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	

Upozornění

Obsah balení

1 ks