


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MKS0010X04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 300 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-45...105

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

361,966

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 47

Materiály

TPE

Tvarovaný materiál

TPE

Materiál převlečné matice

Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MKS0010X04

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, TPE-S, černá; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí;
Kontakty: Pozlaceno



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá