




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MKS0005X04



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-45...105
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	385,553
Rozměry	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiály		TPE
Tvarovaný materiál		TPE
Materiál převlečné matice		Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH040MKS0005X04

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, TPE-S, černá; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Zinek, potažený epoxidovou pryskyřicí;
Kontakty: Pozlaceno



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá