


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0025E04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 300 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-10...100

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

874,979

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 47

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E18016



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0025E04

Elektrické připojení

Kabel: 25 m, PVC, černá; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá