


E18017



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0005E04



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...100
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	181,437
Rozměry	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiály		PVC
Tvarovaný materiál		PVC
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH040VAS0005E04

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, černá; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá