


Svorkovatelny konektor

SDOGH040MSSFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	27,216
Rozměry	[mm]	18 x 18 x 46
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		ZnAl / Ni

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E18031



Svorkovatelný konektor


SDOGH040MSSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 8...10 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: ZnAl / Ni; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

