





Kabelové provedení

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...105
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	54,431
Materiály		TPE
Tvarovaný materiál		TPE
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno






Kabelové provedení

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PVC, šedá; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno

