


Adaptér

RSTGB050PLS00.3-05



1 O kroužek

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 600 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...100

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

27,216

Montážní závit

M16 x 1,5

Materiály

Plast

Tvarovaný materiál

Plast

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Adaptér


RSTGB050PLS00.3-05

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: Plast; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

BK =	Barvy vodičů :
BU =	černá
RD =	modrá
OG =	červená
WH =	oranžová
	bílá