




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0030E04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 300 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...105

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

1088,621

Rozměry

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)

Upozornění

Obsah balení

1 ks

**Propojovací kabel s konektorem**

ADOAH040VAS0030E04

Elektrické připojeníKabel: 30 m, PVC, šedá; 4 x 0,34 mm² / AWG 22**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno

**Připojení**

5: neobsazeno
Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá