





Kabelové provedení

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 300 AC/DC
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-20...105
Krytí	IP 68
Mechanická data	
Hmotnost [g]	63,503
Materiály	TPE
Tvarovaný materiál	TPE
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení - zástrčka	
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno	






Kabelové provedení

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Elektrické připojení

Kabel: 1,5 m, PVC, šedá; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno

