


## Kabelové provedení

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

&lt; 300 AC/DC

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...105

Krytí

IP 68

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

63,503

Materiály

TPE

Tvarovaný materiál

TPE

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)

## Upozornění

Obsah balení

1 ks



## Kabelové provedení


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

### Elektrické připojení

Kabel: 2,5 m, PVC, šedá; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22


### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno



### Elektrické připojení

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno

