


Zakončovací odpor sběrnice CAN

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	22,68
Rozměry	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Materiály		PVC
Tvarovaný materiál		PVC
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Zakončovací odpor sběrnice CAN


M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

**Připojení**