


Centrální rozvaděč

ZDO6H040MSS0010A09

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...110 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-15...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	18 x 54 x 100
Počet portů centrálního rozvaděče		6

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Centrální rozvaděč

ZDO6H040MSS0010A09

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A



Připojení

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GN/YE =	zelená / žlutá
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá