


## Světelný senzor

FT-00-P-A-R4/0,12M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20569

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OKF; OUF

## OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

## OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

## Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

120

# E20407



## Světelný senzor

FT-00-P-A-R4/0,12M

|                       |      |              |
|-----------------------|------|--------------|
| Min. úhel ohybu       | [mm] | 20           |
| Materiály             |      | Adaptér: PPE |
| Materiál vlákna       |      | sklo         |
| Materiál hlavy vlákna |      | Hliník       |
| Materiál opláštění    |      | PVC          |
| Upozornění            |      |              |
| Obsah balení          |      | 1 ks         |