

# E20410




## Světelný senzor

FT-00-A-V-E1/0,25M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20057

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



### Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

### Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

### Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

### Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

1

Délka snímací hlavy

[mm]

5

Celková délka

[mm]

250

# E20410



## Světelný senzor

FT-00-A-V-E1/0,25M

|                       |                              |    |
|-----------------------|------------------------------|----|
| Min. úhel ohybu       | [mm]                         | 20 |
| Materiály             | Adaptér: ABS                 |    |
| Materiál vlákna       | sklo                         |    |
| Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |    |
| Materiál opláštění    | Hliník                       |    |
| Upozornění            |                              |    |
| Obsah balení          | 1 ks                         |    |