



Světelný senzor

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

4

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

2,4

Celková délka

[mm]

800

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

PVC

Upozornění

Obsah balení

1 ks