


## Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030MSS0005E03



## Elektrická data

|                 |     |             |
|-----------------|-----|-------------|
| Provozní napětí | [V] | < 300 AC/DC |
|-----------------|-----|-------------|

## Okolní podmínky

|                                      |      |          |
|--------------------------------------|------|----------|
| Okolní teplota                       | [°C] | -30...80 |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí | [°C] | -5...80  |
| Krytí                                |      | IP 68    |

## Mechanická data

|                           |      |                |
|---------------------------|------|----------------|
| Hmotnost                  | [g]  | 279,3          |
| Rozměry                   | [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
| Tvarovaný materiál        |      | TPU            |
| Materiál převlečné matice |      | litý zinek     |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030MSS0005E03

## Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, černá, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (24 x Ø 0,2 mm )

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek



## Připojení



BN = Barvy vodičů :  
BU = hnědá  
GN/YE = modrá  
zelená / žlutá