


## Světelný senzor

FT-00-M-V-R4



## Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

## OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

## OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

## OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

62,5

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

600

# E20495



## Světelný senzor

FT-00-M-V-R4

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| Min. úhel ohybu       | [mm] | 20                           |
| Uspořádání vláken     |      |                              |
| Materiál vlákna       |      | sklo                         |
| Materiál hlavy vlákna |      | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
| Materiál opláštění    |      | Kovový silikon               |
| <b>Příslušenství</b>  |      |                              |
| Dodané položky        |      | E20103                       |
| <b>Upozornění</b>     |      |                              |
| Obsah balení          |      | 1 ks                         |