


Světelný senzor

FT-00-A-A-M6

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20055

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

35

Celková délka

[mm]

600

E20503



Světelný senzor

FT-00-A-A-M6

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		Akryl
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník
Upozornění		
Obsah balení		1 ks