


Světelný senzor

FT-00-M-V-E1



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

24

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Hmotnost

[g]

51

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

1

Délka snímací hlavy

[mm]

5

Celková délka

[mm]

600

E20507



Světelný senzor

FT-00-M-V-E1

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Kovový silikon
Příslušenství		
Dodané položky		E20103
Upozornění		
Obsah balení		1 ks