


Světelný senzor

FT-00-MPV-M6



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

300

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

220

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

58,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

E20511



Světelný senzor

FT-00-MPV-M6

Průměr snímací hlavy	[mm]	7
Délka snímací hlavy	[mm]	45
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Kovový silikon

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel
	ozubené podložky: 2
	Matice s vroubkováním: 1 x M11

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------