


## Světelný senzor

FT-00-M-V-M6/2m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20570

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OKF; OUF

## OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

## OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

## Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

45

Celková délka

[mm]

2000

# E20524



## Světelný senzor

FT-00-M-V-M6/2m

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| Min. úhel ohybu       | [mm] | 20                           |
| Materiál vlákna       |      | sklo                         |
| Materiál hlavy vlákna |      | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
| Materiál opláštění    |      | Kovový silikon               |
| Upozornění            |      |                              |
| Obsah balení          |      | 1 ks                         |