


Světelný senzor

FT-00-M-V-E3/1,5M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

350

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

180

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Hmotnost

[g]

108,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

E20526



Světelný senzor

FT-00-M-V-E3/1,5M

Délka snímací hlavy	[mm]	10
Celková délka	[mm]	1500
Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		Ⓢ
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Kovový silikon

Příslušenství

Dodané položky	E20102
----------------	--------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------