


Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-R3/1,5m

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1500

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

E20540



Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-R3/1,5m

Materiál opláštění

Kovový silikon

Upozornění

Obsah balení

1 ks