


Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-E1/1,5M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20492

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

45

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

45

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

1

Délka snímací hlavy

[mm]

5

Celková délka

[mm]

1500

E20547



Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-E1/1,5M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Kovový silikon
Příslušenství		
Dodané položky		E20103
Upozornění		
Obsah balení		1 ks