


Světelný senzor

FT-00-MPV-M6/1,2M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

280

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

15

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

15

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

84,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Celková délka

[mm]

1200

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Uspořádání vláken



Materiál vlákna

PMMA

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

Kovový silikon

E20571



Světelný senzor

FT-00-MPV-M6/1,2M

Příslušenství

Dodané položky

Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel

ozubené podložky: 2

Matice s vroubkováním: 1 x M11

Upozornění

Obsah balení

1 ks