


Prodej ukončen

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

70

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

113,6

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M8

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Uspořádání vláken



Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

Vitalon

E20575



Světelný senzor

FT-30-N-V-M8

Příslušenství

Dodané položky

Šestihranné matice: 2 x M8

ozubené podložky: 2

Matice s vroubkováním: 1 x M30

Upozornění

Obsah balení

1 ks