


Jednocestná světelná závora

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M3

Délka snímací hlavy [mm]

20

Celková délka [mm]

600

Min. úhel ohybu [mm]

30

Materiál vlákna

PMMA

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PE

E20607



Jednocestná světelná závora

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)

Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení

1 ks