


Světelný senzor

FT-11-E-V-E6R/2m



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

60

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

420

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

150

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

52

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

6

E20715



Světelný senzor

FT-11-E-V-E6R/2m

Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	25
Uspořádání vláken		⦿
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		PE
Příslušenství		
Dodané položky		E20103
Upozornění		
Obsah balení		1 ks