


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OGF

OGF

Dosah světlovodných vláken [mm]

15

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy [mm]

25

Celková délka [mm]

1000

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PVC

E20742



Světelný senzor

FT-18-A-A-M6/1M

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------