


## Snímací hlava pro jednocestnou světelnou závoru

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20767

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závara

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OB50; OBF; OO50

## OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

45

## OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

80

## OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

0,011

Varianta se snímací hlavou

přímý

# E20768



## Snímací hlava pro jednocestnou světelnou závoru

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Závit snímací hlavy   | M5                                    |
| Celková délka [mm]    | konfigurovatelný                      |
| Uspořádání vláken     | ●                                     |
| Materiály             | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem |
| Materiál vlákna       | PMMA                                  |
| Materiál hlavy vlákna | Hliník                                |
| Příslušenství         |                                       |
| Dodané položky        | Šestihranné matice: 4 x M5            |
|                       | Podložky: 4                           |
| Upozornění            |                                       |
| Obsah balení          | 1 ks                                  |