

E20773



Akrylové světlovodné vlákno v roli

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...70
----------------	------	----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	335,1
Celková délka	[mm]	20000; (konfigurovatelný)
Min. úhel ohybu	[mm]	30
Uspořádání vláken		●
Průměr vlákna	[mm]	1
Vnější průměr	[mm]	2,2
Materiál vlákna		PMMA
Materiál opláštění		PE

E20773



Akrylové světlovodné vlákno v roli

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Upozornění

Obsah balení

1 ks