



## Světelný senzor

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

## Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OBF; OOF

## OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

7

## OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

7

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

0,057

Výška sensorové hlavy

[mm]

10

Šířka snímací hlavy

[mm]

32

Délka snímací hlavy

[mm]

25

Rozměry sondy

[mm]

10 x 32 x 25

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

15

Uspořádání vláken



Materiál vlákna

PMMA

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PE

## Upozornění

Upozornění

rozsah cca 5 mm od výstupu světla (při stranovém CD-snímání a nejvyšší provozní rezervě)

# E20782

## Světelný senzor

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M



Obsah balení

1 ks