



Světelný senzor

FT-00-M-V-R4/1m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20495

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Celková délka

[mm]

1000

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

Kovový silikon

Upozornění

Obsah balení

1 ks