


Světelný senzor

FT-50-V-V-R5



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF; ODF; OMF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

150

ODF

Dosah světlovodných vláken [mm]

1

OMF

Dosah světlovodných vláken [mm]

175

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-58...315

Mechanická data

Hmotnost

[g]

112

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

5

Celková délka

[mm]

900

Min. úhel ohybu

[mm]

19

Uspořádání vláken



E20829



Světelný senzor

FT-50-V-V-R5

Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Upozornění	
Obsah balení	1 ks