



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

110

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-58...315

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

8

Celková délka

[mm]

900

Min. úhel ohybu

[mm]

19

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Upozornění

Obsah balení

1 ks